



折れ込んだビスが
加工材から出てくる

すうー

ビス締め途中で
折れ込んだ
ビスを抜く

ボキッ!

このセットがあれば

ビス径 3.2mm~4.8mm まで対応

抜き穴に再度ビス打ち可能

逆回転チャック採用により、途中で折れ込んだビスを簡単・キレイに抜くことが可能!



5040-A 逆回転チャック

【セット内容】


5040-A 逆回転チャック・専用ピン小 (2本)・専用ピン大 (2本)・5040-C 押し出し治具・5040-D 押し出し棒



専用ピン小



専用ピン大



5040-C 押し出し治具



5040-D 押し出し棒

※専用ピンは部品購入の場合は3本入

(単位:mm)

品番	呼称	価格(税別)	軸径	JAN
5040	折れたビス抜きセット	4,800円	6.35 	504013

小箱:6入 JANコード:4962660+JAN

No.5040 折れたビス抜き



1. 途中で折れ込んだビスが抜ける

逆回転チャック採用により、途中で折れ込んだビス（ビス径 3.2mm～4.8mm まで）を簡単・キレイに抜くことが可能!

2. 抜き取ったビス穴に再度、ビス打ち可能

以前は折れ込んだビスを抜き取ることができても、抜き取った穴が大きくなってしまって汚かった。それを解消した「折れたビス抜き」は、抜き穴の損傷が少なく同じ箇所にも再度ビス打ちが可能!

3. 専用ピン（小・大）は数回使用可能で経済的

折れ込んだビスを抜き取る際に使用する専用ピンは、付属の押し出し治具と押し出し棒（お手持ちの釘でも可）を使用し折れ込んだビスを専用ピンから外すことが可能。使用した専用ピンは数回使用可能で経済的!!


1分MOVIE



ビス適用範囲	
専用ピン小	3.2mm～3.8mm
専用ピン大	4.0mm～4.8mm



専用ピン小



専用ピン大

ビスサイズに適した
専用ピンを選んでね!!

作業手順

ビス突起部分が 10mm 以上の場合、逆回転チャックのみで抜き取り可能

- 途中でビスが折れてしまった。
- 専用ピンを折れたビスにハンマーで5mm～10mm程度、打ち込む。
刃先の方向を確認!
- インパクトドライバに逆回転チャックを装着しチャックに専用ピンをくわえさせる。
逆回転:チャックが締まる
正回転:チャックが緩む
- インパクトドライバを逆回転し折れたビスを抜き取る。
- 抜き取ったビス穴も損傷が少ない。
- 同じ箇所に再度ビス打ちをする。




5040-A



5040-B1



5040-B2



5040-C



5040-D

部品

※専用ピンは部品購入の場合は3本入

品番	呼称	価格(税別)	JAN
5040-A	逆回転チャック	2,530円	504709
5040-B1	専用ピン小(3本入)	830円	504501
5040-B2	専用ピン大(3本入)	830円	504600
5040-C	押し出し治具	1,270円	504808
5040-D	押し出し棒	260円	504907

小箱:専用ピン6入 JANコード:4962660+JAN

専用ピンから折れたビスを外す方法

例) 専用ピン小の場合

押し出し治具・専用ピンをしっかりと持って作業してください。

- 押し出し治具（付属）に折れたビス（ピンに付いたまま）を差し込む。
- 専用ピンに押し出し棒（付属）または釘を差し込みハンマーで叩き出す。



〒673-0444 兵庫県三木市別所町東這田 722-47
TEL 0794-82-0200 FAX 0120-0794-83

日本製