

# 皿穴の中心に一発で穴があく。

## だから、金具がずれない！

介護用の手摺り金具

階段の手摺り金具

丁番・補強金具

サッシ金具

の取付け作業に

### 両方向着脱OK



リフォーム階段手摺り施工



施工前



施工後

## 新機能ソケット 片手でカンタン着脱

### ガイド

- ・ガイド先端がネジ取付け皿穴にフィットし皿穴の中心に一発で穴あけが可能
- ・ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能！



### ドリル

ガイドに内臓！  
金具に押し付けることにより  
下穴あけが行える  
(市販の鉄工ドリルも取付け可能)



はずす  
↑  
↓  
つける

### 内蔵止めネジ

サイズLのみガイドを取り外すとあります。

### 新機能ソケット

上下どちらに動かしても  
取付け・取外し可能

ここがすごい！

### 両頭ビット

#1と#2が付いた両頭ビットを  
インパクトドライバにセットしたまま  
「センター一発」を取付け可能



### 補強板を壁に取付ける



ガイドを取り外して、鉄工ドリルで下穴をあける



### 手摺り金具を取付ける




ガイド先端がネジ皿穴にフィット！  
皿穴の中心に穴があく！

金具がずれない  
綺麗に取付け可能

No.503W 両頭ビット付 (⊕ #1/⊕ #2)

# センター一発



ドリル径で選べる4サイズ

意外とネジ取り付け穴の中心に穴をあける作業は、むずかしい！

「センター一発」があれば、

ネジ取り付け穴の中心に一発で穴あけが可能！

ガイド先端が  
金具の皿穴に  
フィット！

サイズに  
合わせて  
4カラーで  
識別しやすい！

**SS** サイズ  
ドリル径 2.0mm

**S** サイズ  
ドリル径 2.4mm

**M** サイズ  
ドリル径 2.8mm

**L** サイズ  
ドリル径 3.2mm



※両頭ビットは各本体に1本セットされています




## 介護用・階段用手すり金具、丁番・補強金具、サッシ金具の取付けに最適

- 適用材：一般木材・鉄工・軽金属・合成樹脂
- 材質：本体（スチール）ソケット（樹脂）センタードリル（ハイス鋼）両頭ビット（クロムバナジウム鋼）
- 適用機種：インパクトドライバ 14.4V 以上・ドリルドライバ 14.4V 以上
- 適正回転数：3,000 回転 / 分以下

### 使用方法

- ① 両頭ビットを装着する。
- ② ビットに本体を装着する。
- ③ 皿穴に合わせて下穴をあける。
- ④ 本体を取り外す。
- ⑤ ビスを締め付ける。



サイズ(内錐サイズ):mm 寸法(mm):本体全長x内錐全長

品番	サイズ(内錐サイズ)	価格(税別)	寸法	JAN
503W-SS	SS (2.0)	1,980 円	83 56	900204
503W-S	S (2.4)	1,980 円	88 60	900211
503W-M	M (2.8)	1,980 円	94 68	900228
503W-L	L (3.2)	1,980 円	100 71	900235

●小箱:6入 ●JANコード下6ケタのみ表示(4962660)

単位(mm)

品番	内錐サイズ	価格(税別)	JAN
503W-CD020	2.0	420 円	902208
503W-CD024	2.4	420 円	900242
503W-CD028	2.8	420 円	900280
503W-CD032	3.2	420 円	900303

●小箱:6入  
●JANコード下6ケタのみ表示(4962660)

品番	呼称	価格(税別)	JAN
503W-A	両頭ビット	230 円	900259

●JANコード下6ケタのみ表示(4962660)



動画はこちら▶

**株式会社 入野**  
 兵庫県三木市別所町東這田 722-47  
 TEL (0794) 82-0200  
※本製品は品質向上のため、予告なく形状サイズ・包装・デザイン等を変更する場合があります。